

## 低温保存箱（海尔）

说明：低温保存箱可以检验涂膜耐低温性能或涂料耐冻融性能。

### 性能特点：

- ◆ 微电脑控制，温度数字显示
- ◆ 高低温报警控制器，可根据需要设定报警温度点
- ◆ 两种故障报警(高低温报警、传感器故障报警)
- ◆ 两种报警方式(声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警)
- ◆ 高密度保温层，保温效果良好
- ◆ 合理的蒸发冷凝器系统设计
- ◆ 全无氟制冷
- ◆ 安全门锁设计，防止随意开启
- ◆ 防腐台阶式内胆设计，适合配置各类物品框



| 型号         | 性能特点  | 温度范围<br>(°C)  | 容 积<br>(L) | 工作室尺寸<br>(mm)    | 外形尺寸<br>(mm)     |
|------------|---|---|------------|------------------|------------------|
| DW-25L92   | 1.抽屉式结构； 温度可调<br>2.多层蒸发器直接做搁架，降温速度快<br>3.具有多种报警功能三种报警方式，出现故障会得到及时提醒，保障存储物品安全<br>4.门体带内锁或挂锁，方便用户对实验样品进行安全保存                                  | -10 ~ -25   | 92         | 435 × 410 × 635  | 597 × 610 × 860  |
| DW-40L92   |   | -20 ~ -40   |            |                  |                  |
| DW-25W198  | 1.控温显示一体化：微电脑板温控制器控制压缩机开停，液晶显示箱内温度<br>2.报警功能：超温、断电、温控制器感温探头故障报警<br>3.门锁设计<br>4.制冷速度快：高性能的压缩机保证强劲的制冷动力，实现快速制冷<br>5.带测试孔设计，方便测试工作室室内温度（仅380L） | -10 ~ -25   | 198        | 802 × 387 × 696  | 940 × 560 × 845  |
| DW-25W388  |   | -10 ~ -25   | 388        | 1114 × 529 × 690 | 1240 × 745 × 845 |
| DW-25L262  |   | -10 ~ -25   | 262        | 480 × 462 × 1430 | 657 × 685 × 1665 |
| DW-40W100  |   | -20 ~ -40   | 100        | 500 × 385 × 625  | 680 × 600 × 805  |
| DW-40W255  |   | -20 ~ -40   | 255        | 1040 × 430 × 605 | 1243 × 633 × 838 |
| DW-40W380  |   | -20 ~ -40   | 380        | 1376 × 457 × 625 | 1550 × 633 × 838 |
| DW-40L278J |   | 1.带标识插卡、选配USB接口及多种报警功能<br>2.进口名牌冷凝风机和高可靠性大制冷量压缩机，麻文铝板式隔架直冷蒸发器，降温快，冷冻强劲<br>3.门锁（一把钥匙一把锁）加锁扣设计，可实现双重安全管理<br>4.外门可拆卸双密封条结构设计，密封效果好，不易结霜，节能省电 | -20 ~ -40  | 278              | 520 × 435 × 1230 |
| DW-40L348J | -20 ~ -40   |   | 348        | 535 × 650 × 1228 | 715 × 840 × 1860 |

注：W表示卧式；L表示立式