

低温保存箱（海尔）

说明：低温保存箱可以检验涂膜耐低温性能或涂料耐冻融性能。

性能特点：

- ◆ 微电脑控制，温度数字显示
- ◆ 高低温报警控制器，可根据需要设定报警温度点
- ◆ 两种故障报警(高低温报警、传感器故障报警)
- ◆ 两种报警方式(声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警)
- ◆ 高密度保温层，保温效果良好
- ◆ 合理的蒸发冷凝器系统设计
- ◆ 全无氟制冷
- ◆ 安全门锁设计，防止随意开启
- ◆ 防腐台阶式内胆设计，适合配置各类物品框



型号	性能特点	温度范围 ($^{\circ}\text{C}$)	容 积 (L)	工作室尺寸 (mm)	外形尺寸 (mm)
DW-25L92	1.抽屉式结构； 温度可调 2.多层蒸发器直接做搁架，降温速度快 3.具有多种报警功能三种报警方式，出现故障会得到及时提醒，保障存储物品安全 4.门体带内锁或挂锁，方便用户对实验样品进行安全保存	-10 ~ -25	92	435 × 410 × 635	597 × 610 × 860
DW-40L92		-20 ~ -40			
DW-25W198	1.控温显示一体化：微电脑板温控制器控制压缩机开停，液晶显示箱内温度 2.报警功能：超温、断电、温控制器感温探头故障报警 3.门锁设计 4.制冷速度快：高性能的压缩机保证强劲的制冷动力，实现快速制冷 5.带测试孔设计，方便测试工作室室内温度（仅380L）	-10 ~ -25	198	802 × 387 × 696	940 × 560 × 845
DW-25W388		-10 ~ -25	388	1114 × 529 × 690	1240 × 745 × 845
DW-25L262		-10 ~ -25	262	480 × 462 × 1430	657 × 685 × 1665
DW-40W100		-20 ~ -40	100	500 × 385 × 625	680 × 600 × 805
DW-40W255		-20 ~ -40	255	1040 × 430 × 605	1243 × 633 × 838
DW-40W380		-20 ~ -40	380	1376 × 457 × 625	1550 × 633 × 838
DW-40L278J		1.带标识插卡、选配USB接口及多种报警功能 2.进口名牌冷凝风机和高可靠性大制冷量压缩机，麻文铝板式隔架直冷蒸发器，降温快，冷冻强劲 3.门锁（一把钥匙一把锁）加锁扣设计，可实现双重安全管理 4.外门可拆卸双密封条结构设计，密封效果好，不易结霜，节能省电	-20 ~ -40	278	520 × 435 × 1230
DW-40L348J	-20 ~ -40		348	535 × 650 × 1228	715 × 840 × 1860

注：W表示卧式；L表示立式